

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura DNMG 30 pezzi HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2433 150612
GTIN	4067263093015
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,8 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Impiego principale	P
Contenuto	250864 HB7020-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2433 150612
