

Garant

Inserto WNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 060408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2984 060408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	30
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	252064 HB7140-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Rivestimento	Con rivestimento

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2984 060408