

Garant

Inserto VCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2871 160404
GTIN	4067263095996
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	261458 HB7020-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2871 160404