

Garant

Inserto WNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 080408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2984 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Contenuto	252070 HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero pezzi	30
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	WNMG 080408

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2984 080408