

Garant
KNUX 160405L, Tipo: HB7120-1

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 251072 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819895 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

KNUX 160405L HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VG

Formatruciolo: 3,2 mm

 Profondità di taglio a_p : 1 - 6 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------|
| Tipo | HB7120-1 |
| Avanzamento f | 0,2 - 0,5 mm/gir, |
| Condizione di taglio | continuo |
| Rompitrucioli | VG |
| Formatruciolo | 3,2 mm |
| Raggio di curvatura | 0,5 mm |
| Profondità di taglio a_p | 1 - 6 mm |
| Impiego principale | M |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 70 - 240 m/min |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Materiale da taglio | HM |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Codice ISO Inserto | KNUX 160405L |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |