

Garant**CNMG 120412, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250160 HB7120-1
GTIN	4045197819635
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120412 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	VM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min

Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura