

Garant

Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 060404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2985 060404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Contenuto	252062 HB7120-1
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	WNMG 060404

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2985 060404