

Garant
CNMG 120412, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250324 HB7120-1
GTIN	4045197819673
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120412 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	VG
Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm

Tipo	HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura