

Garant**Inserto VBMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 110304****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3559 110304
GTIN	4067263096993
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Contenuto	261224 HB7130-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Tolleranza	M
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3559 110304