

**Formato convenienza Inserto per finitura CNMG 30 pezzi HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2401 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	250060 HB7010-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 mm/min
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2401 120408
