

Garant
DNMG 110404, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250652 HB7140-1
GTIN	4045197820426
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110404 HB7140-1 Tipo: HB7140-1
 Rompitrucioli: VS
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	VS
Tipo	HB7140-1
Raggio di curvatura	0,4 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura