

Garant
SNMG 120412, Tipo: HB7140-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251226 HB7140-1
GTIN	4045197820655
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120412 HB7140-1 Raggio di curvatura: 1,2 mm
 Tipo: HB7140-1
 Rompitrucioli: VM
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VM
Tipo	HB7140-1
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura