

Garant
TNMG 160408, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251544 HB7140-1
GTIN	4045197820754
Classe articolo	21G

Descrizione

TN. G 160408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rompitrucioli	VM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	HB7140-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura