

Garant

Inserto VBMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3559 160404
GTIN	4067263097013
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Contenuto	261232 HB7130-2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3559 160404