

Garant**Inserto VCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 160408**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2873 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	P
Numero pezzi	50
Contenuto	261459 HB7010-2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VCMT 160408

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2873 160408