

**Garant****WNMG 060408, Tipo: HB7120-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251954 HB7120-1
GTIN	4045197820129
Classe articolo	21G

## Descrizione

WNMG 060408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 290 m/min

## Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VS
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 290 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura