

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media WNMG 30 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3928 060408
GTIN	4067263093657
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Contenuto	252093 HBT020
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	P
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3928 060408
