

Garant**VNMG 160404, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251732 HB7120-1
GTIN	4045197820075
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	VS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Tipo	HB7120-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Insero per tornitura