

**Formato convenienza Inserto per finitura CNMG 30 pezzi HB7035-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2402 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 mm/min
Contenuto	250050 HB7035-2
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2402 09T304
