

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media WNMG 50 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG3929 060404 |
| GTIN            | 4067263093640 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 6                      |
| Materiale da taglio                              | HM                     |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura               |
| Impiego principale                               | P                      |
| Rivestimento                                     | TiCN                   |
| Avanzamento f                                    | 0,1 - 0,45 mm/gir,     |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm                 |
| Codice ISO Inserto                               | WNMG 060404            |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,8 - 5 mm             |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 100 - 280 mm/min       |
| Contenuto                                        | 252092 HBT020          |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,25 mm                |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 2 mm                   |
| Numero pezzi                                     | 50                     |
| Tipo                                             | HBT020                 |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli                                   | PM                     |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura  |

---

## **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG3929 060404

---