


Garant

Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 080408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2986 080408
GTIN	4067263094968
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Contenuto	252070 HB7130-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2986 080408