

Garant
CNMG 160608, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250168 HB7140-1
GTIN	4045197820341
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160608 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7140-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Rompitrucoli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	CNMG 160608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura