


**Garant**
**KNUX 160410R, Tipo: HB7140-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251036 HB7140-1
GTIN	4045197820556
Classe articolo	21G

**Descrizione**

KNUX 160410R HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Formatruciolo: 2,2 mm

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 230 m/min

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	1 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Formatruciolo	2,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min
Tipo	HB7140-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	VM
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160410R
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura