

Garant**TNMG 160404, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251432 HB7120-1
GTIN	4045197820037
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	0,3 - 2 mm
Rompitrucioli	VS
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v _c applicazione principale	90 - 290 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura