

Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250060 HB7140-1
GTIN	4045197818676
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1
Rompitrucoli: VS
Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Tipo	HB7140-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M

Rompitrucioli	VS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura