

Garant
SNMG 120408, Tipo: HB7140-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251144 HB7140-1
GTIN	4045197820624
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120408 HB7140-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm
 Tipo: HB7140-1
 Rompitrucioli: VS
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7140-1
Rompitrucioli	VS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura