

**Formato convenienza Inserto per finitura CNMG 30 pezzi HB7035-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2402 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 mm/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Contenuto	250058 HB7035-2
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2402 120404
