

Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7140-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250322 HB7140-1
GTIN	4045197820358
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 210 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 210 m/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HB7140-1
Rompitrucioli	VG
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura