

Garant

Inserto VCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2874 160404
GTIN	4067263096009
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Contenuto	261458 HB7020-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Impiego principale	P

Scheda tecnica

Tolleranza	M
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2874 160404