

Garant**WNMG 080408, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251964 HB7120-1
GTIN	4045197820143
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1
Rompitrucioli: VS
Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7120-1
Rompitrucioli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura