

Garant
SNMG 120412, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251326 HB7140-1
GTIN	4045197820679
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120412 HB7140-1 Raggio di curvatura: 1,2 mm
 Tipo: HB7140-1
 Rompitruccioli: VG
 Profondità di taglio a_p : 1,5 - 9 mm
 Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 210 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 210 m/min
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1,5 - 9 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitruccioli	VG
Raggio di curvatura	1,2 mm

Tipo	HB7140-1
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura