

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media WNMG 50 pezzi HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3929 080408
GTIN	4067263093701
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Contenuto	252095 HBT020
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3929 080408
