

Garant

Inserto WNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 080408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2988 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero pezzi	30
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Impiego principale	M
Contenuto	252208 HB7120-1
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HB7120-1

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2988 080408