

Garant**TNMG 160408, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 251434 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820730 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

TNMG 160408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Avanzamento f | 0,1 - 0,4 mm/gir, |
| Impiego principale | M |
| Tipo | HB7140-1 |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 70 - 260 m/min |
| Profondità di taglio a_p | 0,3 - 2 mm |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompitrucioli | VS |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | TNMG 160408 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |