

Garant**VNMG 160404, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251802 HB7120-1
GTIN	4045197820099
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7120-1
Rompitrucioli	VM
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	0,5 - 4 mm
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v _c applicazione principale	80 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura