

Garant
CNMG 160608, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250334 HB7140-1
GTIN	4045197820372
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160608 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 210 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 210 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Rompitrucoli	VG
Tipo	HB7140-1
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura