

**Garant****CNMG 09T308, Tipo: HB7140-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250152 HB7140-1
GTIN	4045197818690
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 09T308 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min
Tipo	HB7140-1
Rompitrucioli	VM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Impiego principale	M

Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura