

Garant

Inserto VBMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3561 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Contenuto	261232 HB7120-1
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3561 160404