

**Garant**
**TNMG 160408, Tipo: HB7120-1**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251544 HB7120-1
GTIN	4045197820068
Classe articolo	21G

## Descrizione

TN. G 160408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 260 m/min

## Descrizione tecnica

Tipo	HB7120-1
Rompitrucioli	VM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 260 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Impiego principale	M

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura