


Garant**SNMG 120412, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251226 HB7120-1
GTIN	4045197819963
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120412 HB7120-1 Raggio di curvatura: 1,2 mm
Tipo: HB7120-1
Rompitrucioli: VM
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Rompitrucioli	VM
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Impiego principale	M

Tipo	HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura