



Inserto WNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 080412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2989 080412
GTIN	4067263095071
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Raggio di curvatura	1,2 mm
Contenuto	252210 HB7130-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Numero pezzi	30
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7130-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2989 080412