

**Garant****DNMG 150608, Tipo: HB7140-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250862 HB7140-1
GTIN	4045197820464
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 150608 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mmAvanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 210 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucoli	VG
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 210 m/min
Impiego principale	M
Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	HB7140-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura