

Garant
CNMG 160612, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250336 HB7140-1
GTIN	4045197820389
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160612 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 210 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	HB7140-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 210 m/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M

Rompitrucioli	VG
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura