

**Inserto CNMG per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 120404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2405 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Contenuto	250058 HB7020-2
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	160 - 400 mm/min
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2405 120404
