

**Garant****WNMG 060408, Tipo: HB7120-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HB7120-1
GTIN	4045197820167
Classe articolo	21G

## Descrizione

WN.G 060408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 260 m/min

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,1 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	VM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 260 m/min
Impiego principale	M

Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura