

Garant

Inserto VBMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3561 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Contenuto	261234 HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3561 160408