

**Inserto KNUX per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160405L****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2439 160405L
GTIN	4067263094586
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,35 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Contenuto	251032 HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2439 160405L

