

**Garant****Mandrini autobloccanti per punte corte Forma ADB, BT 50, Campo di serraggio: 0,5-16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303176 0,5-16
GTIN	4045197584397
Classe articolo	31B

**Descrizione****Esecuzione:**

Per rotazione oraria e antioraria.

Precisione di concentricità radiale  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar.

**Fornitura:**

Inclusa **chiave di serraggio**.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	110 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW 6
Campo di serraggio	0,5 - 16 mm
Ø Esterno D	57 mm
Adattatore	BT 50
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 20 μm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

## Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T Esagono 6 mm	627481 6
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50