

**Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dim.: 060204****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2804 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260052 HB7010-2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2804 060204
