

Garant**CC. T 120404, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260064 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197817143 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

CC. T 120404 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitruccioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------|
| Tipo | HB7120-1 |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 90 - 290 m/min |
| Rompitruccioli | VS |
| Impiego principale | M |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Profondità di taglio a_p | 0,2 - 2,5 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Condizione di taglio | continuo |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | CCMT 120404 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |